

加湿機  
HSE 302

# 施設や事務所で活躍!!

冬は加湿でインフルエンザ感染予防、静電気対策

## 大容量加湿機

### 除菌・脱臭

ボタン一つでオゾンが発生させることができます。オゾンは新型コロナウイルスを不活化させます。  
(藤田医科大学の発表より)  
※注意 100m(高さ2.5m、広さ40m(24畳))より狭い部屋ではオゾンを使用しないで下さい。

オゾンで除菌・脱臭  
アンモニア臭分解、大腸菌などの細菌を除去

事務所・各種施設の加湿に最適

### バツグンの加湿力 最大3.6ℓ/h!

静電気の発生を抑制し、室内の空気におけるおいを持たせ、インフルエンザ感染の予防に役立ちます。

### 水道水を使用、手軽に給水

タンクに給水する水は水道水でOK。8リットルタンクが2つ入っていて、手軽に給水できます。



### ラクラク移動!

キャスター付きなので、移動もラクラク。使用したい場所へ簡単に移動・運転できます。

### 抗菌パック付き

本体内の菌の増殖を抑える抗菌パック(銀イオン系)を使用。約2年効果を保ちます。

### オフタイマー搭載

1・4・8時間で自動的に停止するオフタイマー搭載。消し忘れ防止で、節電に役立ちます。

### 左右オートスイング

潤いの風を左右に広げます

### キーロック搭載

管理者以外の操作を禁止できます。(操作パネルでの設定)

### 夏は冷風機・換気に

●夏は冷風機

風向板を倒して、風を人に当てれば、冷風機としてまたサーキュレータとして利用できます。

### 仕様

型式	HSE302
電源	単相 100V
消費電力 (W)	73/97
風量 (m <sup>3</sup> /min)	22.3(最大)/25.6(最大)
加湿量 (ℓ/h)	強: 3.4/3.6 中: 2.7/2.9 弱: 2.6/2.3
有効貯水量	16リットル(8リットル×2個)
連続使用時間 (h)	6.1/6.9(弱運転時)
運転音 (dB(A))	強: 49/53 中: 47/47 弱: 44/41
質量 (kg)	51
寸法(高×幅×奥)mm	1337X578X489
電源コード長さ(m)	3.1
安全装置	水切れ検知・ヒューズ モーター過熱保護

※上記仕様は、吸込口空気条件が20℃相対湿度30%RH  
使用周囲温度5℃~45℃

50/60Hz  
兼用型

標準価格/オープン価格

※設置の時の配管工事不要



休憩所



事務所

### オプション 専用カバー

■HSE302用  
50840 206001  
6,500円(税抜)



湿度調節器  
50836 005001  
28,000円(税抜)

### 消耗品


■抗菌フィルターセット  
50840 107001  
2,700円(税抜)

■抗菌パック  
50840 100002  
8,700円(税抜)

### 気化エレメント

50835 201038 11,000円(税抜)

### 加湿時間と湿度



# 大容量加湿機

HSE 242 / HSE 302 気化方式

## 加湿機 HSE 242

1年中使える多機能気化式加湿機

加湿

クリーン機能

除菌・脱臭  
(オゾン)

うるの



### 据え置きタイプ

自動給排水  
(配管工事必要)

HSE242の動画をご覧いただけます。



## 加湿機 HSE 302

加湿

冷風

除菌・脱臭  
(オゾン)



### 移動可能タイプ

手動給排水  
(配管工事不要)

HSE302の動画をご覧いただけます。



操作パネル  
抗菌フィルム  
使用



空気取入口は、  
抗菌フィルター  
を使用。  
菌の繁殖を  
抑えます。

●冬は加湿機



加湿機として使用する  
場合ルーバーを上向き  
にして使用します。

ホームページアドレス <https://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

人にうれしい、地球にやさしい。

## 静岡製機株式会社

北海道営業所 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条3-4-12 TEL.011-782-5294  
東北営業所 〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波3-1-14 TEL.0229-23-7219  
関東営業所 〒175-0094 東京都板橋区成増1-17-2 TEL.03-6904-3786  
中部営業所 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.0538-23-1605  
関西営業所 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2-10-8 TEL.06-6432-7880  
九州(営)駐在 〒835-0004 福岡県みやま市瀬高町山門1841-1 TEL.0944-88-9136  
産機企画課 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.0538-23-2825

●FAX

北海道営業所 011-782-8258 東北営業所 0229-21-1464  
関東営業所 03-6904-0302 中部営業所 0538-23-1608  
関西営業所 06-6432-7487 産機企画課 0538-23-2890  
九州(営)駐在 06-6432-7487

●本カタログは販売店等事業者用です。  
●デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
●このカタログ内容は令和5年9月1日現在のものです。●製品の色は印刷のため、実際とは多少異なる場合があります。



