



手のひらサイズの水分計

# 穀物水分計 CD-6



シンプルで使いやすく、さまざまな穀物に対応します。

### 米の検査に対応

農産物検査に使用する機器として仕様確認されています。(粳・玄米・精米)

### 検量線登録可能

オリジナルの検量線を9種類登録できます。

### 自動温度補正機能

温度補正の必要がありません。

### バックライト付きLCD表示

文字が大きく周囲の明るさによらずよく見える、バックライト付きのLCD表示器を使用しています。

### 平均値計算機能

平均スイッチを押すだけで9回までの平均値が計算できます。

### 省エネ機能

5分以上操作が行われない時は自動的に電源が切れます。

## 簡単操作

1 電源ボタンを押します。

2 選択ボタンを押します。

3 試料皿を測定部に入れます。

4 ハンドルを回すと水分値を表示。

## 各部の名称

## PCソフト



水分計の微調整・検量線の作成・データの取込みが可能。  
弊社HPよりダウンロードできます。

## 主要諸元

●お問い合わせは

 静岡製機株式会社

ホームページアドレス <http://www.shizuoka-seiki.co.jp/>